

Lascaux Pinsel und Zubehör

Das Sortiment besteht aus Pinseln mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in Nickelzwingen auf matt-schwarz lackierten Stielen. Die speziell entwickelten synthetischen Fasern erfüllen in hohem Masse die Anforderungen, die an Naturhaare oder Borsten gestellt werden.

Lascaux Künstlerpinsel

Lascaux Pinsel weisen eine hervorragende Formbeständigkeit, Sprungkraft und Abriebfestigkeit auf, sind freudig in der Farbaufnahme und -abgabe und gleichermassen für Acryl-, Gouache- und Ölmalerei geeignet.

Sorte LB flach

Nr.	1402	1404	1406	1408	1410	1412
Länge mm	8	9	11	13	15	15
Breite mm	5	6	7	10	11	12

Nr.	1414	1416	1418	1420	1422	1424
Länge mm	19	20	23	23	27	30
Breite mm	15	16	19	20	23	25

Nr.	1428	1432	1436	1440
Länge mm	34	35	41	45
Breite mm	30	35	40	50

Sorte LR rund

Nr.	1502	1504	1506	1508	1510	1512
Länge mm	11	16	18	21	24	26
Ø mm	2,5	3,5	4,5	6,0	7,0	7,0

Nr.	1514	1516	1518	1520	1522	1524
Länge mm	29	30	33	36	38	40
Ø mm	8,0	9,0	9,5	10	11	12

Nr.	1528	1532	1536	1540
Länge mm	40	42	45	50
Ø mm	13	15	17	20

Sorte LF Katzenzungenfaçon

Nr.	1702	1704	1706	1708	1710	1712
Länge mm	13	14	16	20	21	22
Breite mm	4	5	6	8	9	10

Nr.	1714	1716	1718	1720	1722	1724
Länge mm	24	28	30	33	36	39
Breite mm	12	12	17	18	19	19

Nr.	1728	1732	1736	1740
Länge mm	41	44	48	52
Breite mm	29	31	39	46

Lascaux Künstlerpinsel langstielig

Pinsel mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in Nickelzwingen auf schwarz lackierten Stielen von etwa 72 cm Länge.

Nr.	Sorte LB flach 1441	Sorte LR rund 1541
Länge mm	45	50
Breite mm	50	20

Lascaux Künstlerpinsel breit

Mit Besatz aus dunkelbraunem Interlon-Fasergemisch in rostfreien Zwingen auf Naturholz lackierten Stielen.

Sorte LB breit + flach

Nr.	14420	14431	14451	14461	14471
Breite mm	20	40	80	100	120

Nr.	14531	14581
Breite mm	150	180

Lascaux Aquarellpinsel

Eine hochwertige Alternative zu den gebräuchlichen Rotmarder-Aquarellpinseln stellt der Lascaux Aquarellpinsel dar. Ebenso wie die Künstlerpinsel ist auch dieser mit einem synthetischen Fasergemisch besetzt, in Nickelzwingen auf kurzem, rohen Holzstiel montiert und mit den gleichen Qualitätsmerkmalen wie das Künstlerpinsel-Sortiment ausgestattet.

Nr.	1603	1605	1607
Ø mm	7,5	12,5	16,5
Haarlänge mm	27	36	42
Stilllänge mm	165	175	235

Lascaux Pinselreiniger

Zusammensetzung

Oberflächenaktive Substanzen in Wasser

Eigenschaften

- frei von Lösungsmitteln, Phosphaten, Säuren und Ätzalkalien
- ist biologisch abbaubar
- unbrennbar, färbt nicht und greift weder Pinselhaare noch Gewebe, Holz oder andere Malmaterialien an

Anwendung

- löst eingetrocknete Acryl- und Gouachefarben (in begrenztem Fall auch Ölfarben) auf sichere und schonende Weise
- zur Säuberung von Pinseln und anderen Mal- und Spritzutensilien
- zur Entfernung von alten Farben auf unterschiedlichsten Materialien wie Gewebe, Keramik, Kunststoff, Beton
- zum Entfetten von Metall, Glas und Kunststoff

Verarbeitung

Der Lascaux Pinselreiniger ist überaus ergiebig und wirkungsstark, da er gewöhnlich mit Wasser verdünnt wird: Im Verhältnis 1:1 oder bis zu einer 3-Prozent-Lösung (1 Liter Wasser auf 30 ml Pinselreiniger). Eine unverdünnte Verwendung ist in der Regel nur bei alten, vollständig ausgetrockneten Farbresten notwendig.

Zur Reinigung wird der Pinselkopf in die Lösung getaucht, wobei die Verwendung eines sogenannten Pinselwaschers von Vorteil ist. Andere Malwerkzeuge können in den Reiniger gelegt oder mit einer Kompressen befeuchtet werden. Je nach Alter und Grad der Farbrückstände beträgt die Wirkungszeit wenige Minuten bis zu zwei Tagen. Bei Erwärmung, bis etwa 40°C, wird die Effizienz des Pinselreinigers erhöht. Dies ist bei Ölfarben zu empfehlen. Danach sollten die Geräte mit warmem Wasser (Pinsel allenfalls mit Seifenwasser) ausgewaschen werden.

Da der Pinselreiniger die Farben anquillt, nicht aber auflöst, sammeln sich die Farbreste am Boden des Gefässes. Die Reinigungsflüssigkeit bleibt dabei sauber und lässt sich zur weiteren Verwendung mühelos abgießen. Die abgeschiedenen Farbpartikel können in kleineren Mengen mit dem Hausmüll entsorgt werden - unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.

Die Entfärbung des Pinselreinigers durch Lichteinfall beeinträchtigt dessen Wirksamkeit nicht.

Gebindegrößen

Flaschen zu 250 ml und 1 l

Hinweise

Der Pinselreiniger von Lascaux ist von Kindern fernzuhalten. Nach Haut- oder Augenkontakt: sofort unter fließendem Wasser spülen; nach Verschlucken: viel Wasser trinken, Arzt aufsuchen.

Gefahr: H318 Verursacht schwere Augenschäden.

USA: conforms to ASTM D-4236.

Lascaux Sirius® Palette

Eine vielseitige, runde und praktische Malpalette für den Künstler, die Schule und die Maltherapie.

- ideal zum Mischen von Farben
- aus unzerbrechlichem Polypropylen, daher sehr widerstandsfähig
- minimale Verfärbungen. Eventuelle Verfärbungen können grösstenteils mit wässrigem Reiniger (z.B. Lascaux Pinselreiniger) sowie Alkohol oder Aceton ausgewaschen werden
- umweltfreundlich zu entsorgen

Masse

Durchmesser 170 mm, Höhe 25 mm, 2 mm dick

Signatur-Aufsatz für Lascaux Flaschen



Fineline Applicator

Fineliner mit Stahl-nadel, Linienbreite 0,8 mm, Nadel-länge 25 mm. Aufschraubbar auf Lascaux Flaschen, Gebindegrößen 85 ml, 250 ml. Schwarze Verschluss-kappe. Ideal für Signaturen, Verzierungen, Linien und Ornamente.

Fineline Applicator XL (breit)

Fineliner mit Stahl-nadel, Linienbreiten 1,3 mm (gelb), 1,4 mm (weiss), 1,7 mm (blau). Nadellänge 25 mm. Aufschraubbar auf Lascaux Flaschen, Gebindegrößen 85 ml, 250 ml. Schwarze Verschluss-kappe. Ideal für Signaturen, Verzierungen, Linien und Ornamente.

SWISS MADE 100% ARTIST QUALITY SINCE 1963

Lascaux Colours & Restauro, Barbara Diethelm AG, Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttisellen
Tel. +41 44 807 41 41, Fax +41 44 807 41 40, info@lascaux.ch, www.lascaux.ch